


	KB	AV	ST	AR	MO	DI	KT	SF	VS	US	KÜ
Verteiler	WE	EL	LA	ZU	YK	UK	MC	SB	EK	SJ	SG

Für diese Zeichnung behalten
wir uns alle Rechte vor

Ansicht auf Unterseite (US)



max. Bauteilhöhe 22 mm

d	*	*	*	Maßstab/Scale	Produkt/Product/Produit	Werkstoff/Material/Matiere:	
c	*	*	*	1:1	Kunde/Customer/Client		
b	*	*	*		***		
a	*	*	*		***		
0	Freigebe/Release			Benennung/Title/Designation:			Freigebe-Tol
	Revision	*	*	BUSPLATINE ISSLOT VME64X MONO			Tolerance
	Gepr/Approv	*	*	Z.Nr./Drawing No.			Toler.-libre
	Ver.	*	*	Benennungssymbol (BPD) Blatt 2 von 2			DIN
	Gez./Drawn	29.12.03	Schl.	No. du document			7148
Ind	Änder./Revision			23001-545			m
SYM	Modification	Datum	Name	Intern/Änder./Revision/Blatt			Status
		Date	Nom	000 52 14/14921			
				Ersatz für:			Schreff
				replace/replace:			

Lieferant: