


Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor



Stecker RM
Connector pin grid
2.0 mm
2.0 mm
Mounting holes dia
Power Bugs
2.7 mm
M4

Ansicht auf Unterseite (US)
view on bottom side
max. Bauteilhöhe 13.5 mm
max. component height 13.5 mm
Nicht angegebene Toleranzen +/- 0.1 mm
all missing tolerances +/- 0.1 mm

d	*	*	*	Maßstab/Scale Echelle	Produkt/Product/Produit Kunde/Customer/Client	Werkstoff/Material/Matiere:			
c	*	*	*						
b	*	*	*						
a	*	*	*						
0	Freigabe/Release Relachement	*	*	Benennung:/Title:/Designation: CPCI 6U 7SL 64Bit SEK RI				Freim.-Tol Tolerance Toler./libre	
	Norm Revision	*	*	Kundenzeichnung / customer drawing				DIN 7168 =	
	Gepr./Approv Ver.	*	*	Z.Nr./Drawing No. No. du document	Intern	Änd./Revision Modification	Blatt Page	Status	
	Gez./Drawn Des.	09.12.03	TE/Re	23006-887		54	1/1	921	
Ind SYM	Änd./Revision Modification	Datum Date	Name Nom	***	Ersatz für: replace/replace:				***

Schreff