


Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor

Verteiler: KB AV ST AR MO DI KT SF VS US KU  
WE EL LA ZU YK UK MC SB EK SU SG

Ansicht auf Unterseite (US)



max. Bauteilhöhe 22 mm

d	*	*	*	Maßstab/Scale	Produkt/Product/Product	Werkstoff/Material/Matere:
c	*	*	*	1:1	Kunde/Customer/Client	***
b	*	*	*			***
a	*	*	*			***
0	Freigebe/Release			Benennung/Title/Designation:	Freigebe-Teil	
	Revision	*	*	BUSPLATINE 20 SLOT VME64X MONO	Tolerance	
	Gepr./Approv	*	*	Z. Nr./Drawing No. (BPU) Blatt 2 von 2	DIN	
	Des./Drawn			No. du document	7148	
	Ind. Mod./Revision	29.12.83	Schl.	23001-550	m	
	Datum			Intern. Änder./Revision	000	53
	Name			Blatt	18/18	921
	SYM			Status	***	
				Ersetzt für:	replaces/replace:	***



A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Lieferant: