


Ansicht auf Unterseite (US)



max. Bauteilhöhe 15 mm

d	*	*	*	Maßstab/Scale Echelle	Produkt/Product/Produit Kunde/Customer/Client	Werkstoff:/Material:/Matiere:
c	*	*	*	3:2	***	***
b	*	*	*			
a	*	*	*			
0	Freigabe/Release Relachement	*	*	Benennung:/Title:/Designation: Backplane VME J1 7SLOT		Freimaß-Tol Tolerance Toler.libre
	Norm Revision	*	*	Bestueckungsplan (BPU) Blatt 2 von 2		DIN 7168 m
	Gepr./Approv Ver.	*	*	Z.Nr./Drawing No. No. du document	Intern.Ändr./Revision Modification	Blatt Page
	Gez./Drawn Des.	14.4.2005	Schl.	33001-007	000	53
	Ind SYM	Ändr./Revision Modification	Datum Date	Name Nom	***	Status 4/4
					Ersatzfür: replace/renplace:	021
					***	***

Schreff

Lieferant:

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor

Verteiler	KB	AV	ST	AR	MO	DI	KT	SF	VS	US	KÜ
	WE	EL	LA	ZU	VK	UK	MC	SB	EK	SJ	SG