


# Ansicht auf Unterseite (US)

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor



Verteiler	KB	AV	ST	AR	MO	DI	KT	SF	VS	US	KÜ
	WE	EL	LA	ZU	VK	UK	MC	SB	EK	SJ	SG

max. Bauteilhöhe 15 mm

d	*	*	*	Maßstab/Scale Echelle	Produkt/Product/Produit Kunde/Customer/Client	Werkstoff/Material/Matiere:
c	*	*	*	5:4	***	
b	*	*	*		***	
a	*	*	*		***	
0	Freigabe/Release Relachement	*	*	Benennung:/Title:/Designation: Backplane VME J1 20SLOT Besteckungsplan (BPU) Blatt 2 von 2		Freimaß-Tol Tolerance Tolérance libre
	Norm Revision	*	*	Z.Nr./Drawing No. No. du document	Intern.Ändr./Revision Modification	Status Page
	Gepr./Approv Ver.	*	*	33001-020	000 53	7/7 021
	Gez./Drawn Des.	28.08.2006	Schl.			
Ind SYM	Ändr./Revision Modification	Datum Date	Name Nom	***	Ersatzf./ replace/renplace:	***



Lieferant:

128.70<sup>+0.20</sup><sub>-0.10</sub>  
17.03 [0.67]  
3.10 [0.12]

811  
(Schild)

657 (2)  
(Leerkörper incl.  
Befestigungsmat.)

11  
(Leiterplatte 3.2 mm)

649  
(Jumper)

Schreff®

404.96<sup>+0.20</sup><sub>-0.10</sub>