


Ansicht auf Unterseite (US)



Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor

Verteiler	KB	AV	ST	AR	MO	DI	KT	SF	VS	US	KÜ
	WE	EL	LA	ZU	VK	UK	MC	SB	EK	SJ	SG

max. Bauteilhöhe 15 mm

d	*	*	*	Maßstab/Scale	Produkt/Product/Produit	Werkstoff:/Material:/Matiere:	
c	*	*	*	Echelle	Kunde/Customer/Client		
b	*	*	*	1:1	***		
a	*	*	*		***		
0	Freigabe/Release	*	*	Benennung:/Title:/Designation:			Freimaß-Tol
	Relachement	*	*	VME 64x Monolithic 9 SLOT EADC			Tolerance
	Norm	*	*	Bestueckungsplan (BPU) Blatt 2 von 2			Toler. libre
	Revision	*	*	Z.Nr./Drawing No.	Intern	Andr./Revision	Blatt
	Gepr./Approv	*	*	No. du document	000	Modification	Page
	Ver.	*	*	33001-069	000	51	6/6
	Des.	03.11.2005	Schl.				021
Ind	Ändr./Revision	Datum	Name	***	Ersatz für:		
SYM	Modification	Date	Nom		replace/renplace: ***		



Lieferant: