


Ansicht auf Unterseite (US)



11 (Leiterplatte 3.2 mm)

649 (Jumper)

657⁶⁵⁸ (2) (Leerkoerper incl. Befestigungsmat.)

811 (Schild)

Schreff VME MONOLITHIC 12 SLOT 23001-072

max. Bauteilhoehe 15 mm

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor

Verteiler	KB	AV	ST	AR	MO	DI	KT	SF	VS	US	KÜ
	WE	EL	LA	ZU	VK	UK	MC	SB	EK	SJ	SG

d	*	*	*	Maßstab/Scale	Produkt/Product/Produit	Werkstoff/Material/Matiere:
c	*	*	*	Echelle	Kunde/Customer/Client	
b	*	*	*	1:1	***	
a	*	*	*		***	
0	Freigabe/Release	*	*	Benennung/Title/Designation:		
	Norm	*	*	BPL VME MONOLITHIC 12-Slot EADC		
	Revision	*	*	Bestueckungsplan (BPU) Blatt 2 von 2		
	Gepr./Approv	*	*	Z.Nr./Drawing No.	Intern	Ändr./Revision
	Ver.			No. du document	Modification	Blatt Page
	Gez./Drawn	31.07.2007	Schl.	33001-072	000	52
	Des.					7/7
	Ind	Ändr./Revision	Datum	Name	Ersatzfür:	Status
	SYM	Modification	Date		replace/renplace:	021
				***	***	

Schreff

Lieferant: