


Ansicht auf Unterseite (US)



Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor

Verteiler	KB	AV	ST	AR	MO	DI	KT	SF	VS	US	KÜ
	WE	EL	LA	ZU	VK	UK	MC	SB	EK	SJ	SG

max. Bauteilhöhe 22 mm

d	*	*	*	Maßstab/Scale	Produkt/Product/Produit	Werkstoff./Material./Matiere:
c	*	*	*	Echelle	Kunde/Customer/Client	***
b	*	*	*	1:1	***	***
a	*	*	*	***	***	***
0	Freigabe/Release	*	*	Benennung./Title./Designation:		Freimaß-Tol
	Relachement	*	*	BUSPLATINE 16 SLOT VME64X MONO		Tolerance
	Norm	*	*	Bestückungsplan (BPU) Blatt 2 von 2		Toler.libre
	Revision	*	*	Z.Nr./Drawing No.		DIN
	Gepr./Approv	*	*	No. du document		7168
	Ver.	*	*	Intern./Andr./Revision		m
	Gez./Drawn	25.09.02	Rel.h.	23001-546	000 51 18/18 921	
	Des.					
Ind	Anr./Revision	Datum	Name	Ersatzfür:		Schraff
SYM	Modification	Date	Nom	replace/renplace: ***		

Lieferant: