


Ansicht auf Unterseite (US)



Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor

Verteiler	KB	AV	ST	AR	MO	DI	KT	SF	VS	US	KÜ
	WE	EL	LA	ZU	VK	UK	MC	SB	EK	SJ	SG

max. Bauteilhöhe 22 mm

d	*	*	*	Maßstab/Scale	Produkt/Product/Produit	Werkstoff/Material/Matiere:		
c	*	*	*	Echelle	Kunde/Customer/Client	***		
b	*	*	*	1:1	***	***		
a	*	*	*					
0	Freigabe/Release	*	*	Benennung/Title/Designation:				Freimas-Tol
	Relachement	*	*	BUSPLATINE 21SL0T VME64X MONO				Tolerance
	Norm	*	*	Bestueckungsplan (BPU) Blatt 2 von 2				Toler. libre
	Revision	*	*	Z.Nr./Drawing No.				DIN
	Gepr./Approv	*	*	Intern./Modification				7168
	Ver.	*	*	Blatt/Page				m
	Gez./Drawn	20.02.02	kp	Status				
	Des.			18/18				
Ind	Ändr./Revision	Datum	Name	Erstz.für:				Schraff
SYM	Modification	Date	Nom	replace/remplace: ***				

Lieferant: