


Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor

Ansicht auf Unterseite (US)  
view on bottom side

Stecker RM 2mm  
Connector pin grid 2mm

Mounting holes 2.7 mm  
Power Bugs M4



Nicht angegebene Toleranzen +/- 0.1 mm  
all missing tolerances +/- 0.1 mm

max. Bauteilhöhe 13,5 mm  
max. component height 13,5 mm

Lieferant:

d	*	*	*	Maßstab/Scale Echelle 1:1	Produkt/Product/Produit Kunde/Customer/Client *** ***	Werkstoff:/Material:/Matiere:				
c	*	*	*							
b	*	*	*							
a	*	*	*							
0	Freigabe/Release Relachement	*	*	Benennung:/Title:/Designation: CPCI 3U 4SL 32Bit PRI RI Kundenzeichnung / customer drawing				Freimaß-Tol Tolerance Toler. libre DIN 7168 m		
	Norm Revision	*	*	Z.Nr./Drawing No. No. du document	Intern	Ändr./Revision Modification	Blatt Page			Status
	Gepr./Approv Ver.	*	*	23006-814	000	52	1/1			921
Ind SYM	Ändr./Revision Modification	Datum Date	Name Nom	***				Ersatz für: replace/renplace: ***		