



Stecker RM
Connector pin grid
Mounting holes dia
Power Bugs

2.0 mm
2.0 mm
2.7 mm
M4

Ansicht auf Unterseite (US)
View on bottom side
max. Bauteilhöhe 13.5 mm
max. component height 13.5 mm
Nicht angegebene Toleranzen +/- 0.1 mm
all missing tolerances +/- 0.1 mm

Ind SWM	Korr./Revision	Modifikation	Dotum	Date	Nom	Nome
0		Freigegeben			*	*
b	*	Rel. gezeichnet			*	*
c	*	Norm.			*	*
d	*	RevisiON			*	*
e	*	Gepr./Approv.			*	*
f	*	Gez./Draun	01.12.2003		TE/Re	

Material/Specie	Produkt/Product	Werkstoff/Material
1.1	1.1	***
Benennung/Title/Designation:		
PCI 3U 7SL 32Bit PRI RI		
Z.Nr./Drawing No.		
23006-817		
Intern		
Korr./Revision	Blatt	Status
000	51	1/1 921
Erstellt für:		

Freisatz-Tol	Tolerance
DIN	7168

Lieferant: