

Bras Support Pour Moniteur

CONNECT AND PROTECT

Pour baies électroniques dans le domaine des techniques de test et de mesure

Bras support moderne pour la fixation d'un écran plat, d'un clavier et d'une souris dans les environnements industriels et les laboratoires. Grâce à des composants parfaitement compatibles entre eux, le montage sur votre baie électronique peut être réalisé en quelques minutes par une seule personne.



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Le bras support permet d'incliner l'écran grâce à des fonctions de rotation et de pivotement en option pour les besoins individuels. La tablette de support clavier peut être rabattue pour gagner de la place. L'ensemble du système peut être replié contre le flanc, pour réduire l'encombrement lorsqu'il n'est pas utilisé. Gestion du câblage intégrée.

Support de moniteur pour baies électroniques

- **Flexibilité Optimale** : Permet un ajustement vertical de la hauteur de 12 pouces
- **Montage Simple** : Installation simple sur le flanc ou sur le cadre
- **Articulation Maximale** : le bras de l'écran plat pivote de 340 degrés au niveau du moniteur et de 180 degrés au niveau de la fixation
- **Compact** : Seulement 5 pouces de distance par rapport à la paroi une fois rabattu



Rotation de +90°

- Prise en charge des écrans plats de 15" à 24"
- Poids autorisé : jusqu'à 10 kg
- Bras amovible
- Réglage panoramique (90° de chaque côté)
- Angle d'Inclinaison : -20° à 90°
- Matériau : acier et aluminium
- Type de vis : M4


Référence : 60118-562




Passage des câbles

- Bras articulé pour un écran allant jusqu'à 24"
- Poids maximum supporté : 8 kg
- Réglable : inclinaison (+5 / 35°), rotation 90° et 360°
- Hauteur réglable : 124 mm
- Matériau : acier, plastique, aluminium
- VESA : 100x100 mm, 75x75 mm
- Support pour clavier articulé
- Système de gestion des câbles

Référence : 60118-563



Passage des câbles



Rotation de +90°



MATÉRIEL DE FIXATION

Veillez commander séparément le matériel de fixation en fonction de la version de baie (Varistar ou Novastar).

Référence : 25630-184 pour la baie Novastar

Référence : 25630-185 pour la baie Varistar

Amérique Du Nord

Tous les sites
Tel +1.800.525.4682

Europe

Straubenhardt, Allemagne
Tel +49.7082.794.0

Betschdorf, France
Tel +33.388.90.64.90

Varsovie, Pologne
Tel +48.22.209.98.35

Assago, Italie
Tel +39.02.932.714.1

Asie

SShanghai, République populaire de Chine
Tel +86.21.2412.6943

Qingdao, République populaire de Chine
Tel +86.523.8771.6101

Singapour
Tel +65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japon
Tel +81.45.476.0271

Moyen-orient Et Inde

Dubaï, Émirats arabes unis
Tel +971.4.37.81.700

Bangalore, Inde
Tel +91.80.67152001

Istanbul, Turquie
Tel +90.216.250.7374



Notre vaste portefeuille de marques :

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER