


Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor

8 7 6 5 4 3 2 1

3x20.32



A
B
C
D
E
F

Stecker RM
Connector pin grid
2.0 mm
2.0 mm

Mounting holes dia
Power Bugs
2.7 mm
M4

Ansicht auf Unterseite (US)
view on bottom side

max. Bauteilhöhe 13.5 mm
max. component height 13.5 mm

Nicht angegebene Toleranzen +/- 0.1 mm
all missing tolerances +/- 0.1 mm

d	*	*	*	Maßstab/Scale Echelle 1:1	Produkt/Product/Produit Kunde/Customer/Client *** ***	Werkstoff/Material/Matiere:				
c	*	*	*							
b	*	*	*							
a	*	*	*							
0	Freigabe/Release Relachement	*	*	Benennung/Title/Designation: CPCI 6U 4SL 64Bit PRI RI Kundenzeichnung / customer drawing			Feins-Tol Tolerance Toler. libre DIN 7168 m			
	Norm Revision	*	*	Z. Nr./Drawing No. No. du document 23006-864			Intern Modification 000	Änd./Revision Modification 51	Blatt Page 1/1	Status 921
	Gez./Drawn Des.	09.12.2003	TE/Re	***			Ersatz für: replace/replace:		***	
Ind SYM	Änd./Revision Modification	Datum Date	Name Nom	***						

Schreff

8 7 6 5 4 3 2 1